



詳細をサイトで  
チェック!

# ワンタッチコール受信機、 充電スタンドが リニューアル!

デザインと性能、  
現場の声に  
お応えしました



毎日使うものだからこそストレスフリーに。

## 受信機 2 WRE2

サイズ: W45×H105×D18、重量: 60g(バッテリー含む)、電源・電圧: 3.7Vリチウムポリマー/容量520mAh、充電時間: 約3~4時間

手に持ちやすいスリムボディ。ブザーとバイブレーション、LEDの点滅で呼び出しをお知らせ。



Point!

### ストラップが付けられる

紐を通して手首や首に下げられる。  
番号札との紐づけにも。



Point!

### 番号を大きく

番号を大きくし、充電スタンド2  
に差している状態でも見えやす  
くなりました。

Point!

### バッテリー交換が容易に

バッテリー蓋からネジが抜け落ちない  
抜け止めネジを採用。コード収納も楽に。



Point!

### 充電端子の故障軽減

充電端子を底面から背面に変更  
し、汚れによる劣化、故障を軽減  
させました。

Point!

### 充電端子の故障軽減

充電端子を底面から背面に変更  
し、汚れによる劣化、故障を軽減  
させました。

Point!




### 防水・防塵仕様

IP54等級で、水濡れや  
湿気によるトラブルを  
軽減。



### お手入れカンタン

筐体の凹凸を極力排し、  
清掃しやすく衛生的に。  
機器はブラックで汚れが  
目立ちにくい。



### 従来機と交互性あり

送信機をお使いのお客様も  
受信機2を呼び出し可能。  
※受信機2の充電には、  
充電スタンド2が必要です。

## ↙ その他の特徴・オプション /




### 消去機能

呼び出しを停止できるボタンを搭載。  
鳴り続けるブザーを受信  
者側で止めることができます。




### ロゴシール対応

オリジナルのロゴやメッセージを  
入れることができます。特殊シート  
の内側へ作成するので、汚れや剥  
がれの心配がありません。



### 抗菌仕様

抗菌仕様(ABS樹脂用の抗菌剤:  
ノバロン(R)VZN300を配合)



### オリジナルデザイン 作成可能

受信機の前面を自由に作成でき  
ます。使用場所に合ったオリジナ  
ルデザインで差別化に。



### 落下に強い

落下に強い!コンクリート床面に  
て高さ1.5mより6面の落下試験  
を実施。


# 充電スタンド2 CH-B

サイズ: W130×H44×D181(本体のみ)、  
重量: 434g、電源・電圧: DC5V~4A、  
充電方式: 接点充電

従来品よりコンパクトに。  
スリットを付けることで清掃がしやすくなりました。




## \ 特徴・オプション /



### 連続端末

2台まで連結可能。コンセントが1箇所でできます。




### 衛生的!

水が抜けるため汚れが溜まりにくい。



### 端子部分に金メッキ採用

酸化に強い金メッキを採用。  
ニッケルメッキに比べ耐食性に優れています。



### 過電圧対策

間違って違うアダプタを差しても大丈夫。48Vまで保護回路を搭載しました。

# 送信機 WTR

サイズ: W220×H93×D29、重量: 230g、電源・電圧: DC6V~1A、  
番号: 0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力: 10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で  
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。



## \ 特徴・オプション /




### ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な10キー操作が不要です。呼び出し間違いも減少します。




### 一目でわかる

呼び出している番号が一目でわかります。



### 再送機能

受信に気づかなかった時の自動再呼び出し機能搭載。



### 複数の送信機が使用可能

受信機を異なる場所から呼び出せます。

# 中継機 WRP

サイズ: W220×H93×D29、重量: 235g、電源・電圧: DC6V~1A、消費電力: 1.5W/1A、送信出力: 10mW

無線なので簡単エリア拡大!



# リチウムポリマーバッテリー

SLI-PO

お客様でバッテリー交換が可能です!



容量520mAh

使用頻度にもよりますが、1年半~2年が交換の目安です。3~4時間でフル充電し、1分間に1回呼び出した場合15時間使用可能です。



製造元：  
株式会社パシフィック湘南

本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

営業時間：10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く  
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10  
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。  
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ  
0120-194-491



sonnettekun.com

## お問い合わせ先