

選ばれ続ける理由は高耐久・高品質です

受信機 WRE

サイズ: W 43 × H 100 × D 18、重量: 53g (バッテリー含む)、電源・電圧: 3.7Vリチウムポリマーバッテリー / 容量450mAh、充電時間: 約3~4時間

手に持ちやすいスリムボディ。ブザーとバイブレーション、LEDの点滅で呼び出しをお知らせ。




ライトグレー WRE



NEW
ブラック WRE-B



特徴・オプション




消去機能

呼び出しを停止できるボタンを搭載。鳴り続けるブザーを受信者側で止めることができます。



ロゴシール対応

オリジナルのロゴやメッセージを入れることができます。特殊シートの内側へ作成するので、汚れや剥がれの心配がありません。




抗菌仕様

抗菌仕様 (ABS樹脂用の抗菌剤: ノバロン(R) VZN300を配合)



優しい充電設計

充電端子には酸化に強い金メッキを採用。さらに、スパークを減らす“やさしい充電”設計を確立しました。




落下に強い

落下に強い! コンクリート床面にて高さ1mより6面の落下試験を実施。




着脱可能なリチウムバッテリー

着脱可能のため交換が容易。初期状態で3~4時間充電で約15時間使用できます。




簡単番号変更

番号変更も簡単です。



通知方法切り替え可能

ブザーのみバイブレーションのみの切り替え可能。




LEDランプが受信機の状態をお知らせ

赤点滅→バッテリー不足
緑点滅→呼び出しがありましたなど。


送信機 WTR

サイズ: W220×H93×D29、重量: 230g、電源・電圧: DC6V・1A、番号: 0～99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力: 10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。




特徴・オプション



ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な10キー操作が不要です。呼び出し間違いも減少します。




一目でわかる

呼び出している番号が一目でわかります。



再送機能

受信に気づかなかった時の自動再呼び出し機能搭載。



複数の送信機が使用可能


『診察室』と『受付』からなど複数の場所から呼び出せます

充電スタンド WCH

サイズ: W144×H60×D185(本体のみ)、重量: 595g、電源・電圧: DC5V・4A、充電方式: 接点充電



特徴・オプション




連続端末

2台まで連結可能。コンセントが1箇所ですみます。



端子部分に金メッキ採用

酸化に強い金メッキを採用。普通の銀色のニッケルメッキは使用とともに表面が酸化してきます。金メッキは最も耐食性に優れています。



過電圧対策


間違っても違うアダプタを指しても大丈夫。48Vまで保護回路を搭載しました。

オプション

中継機 WRP

サイズ: W220×H93×D29、重量: 235g、電源・電圧: DC6V・1A、消費電力: 1.5W/1A、送信出力: 10mW

無線なので簡単エリア拡大!



リチウムバッテリー SLI-PO

3～4時間でフル充電し、1分間に1回呼び出した場合15時間使用可能です。



使用頻度にもよりますが、1年～1年半が交換の目安です。



製造元：
株式会社パシフィック湘南
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート

営業時間: 10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南 修理サポート係まで

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

修理のご依頼方法は

URL : sonnettekun.com

0120-194-491

お問い合わせ先